




XP-Pen LED Light Pad

English、Русский язык、にほんご、中文、
Deutsch、한국어、Español、Français



XP-Pen

Any questions, please contact us

Web site: www.xp-pen.com



www.xp-pen.com

Gracias por comprar nuestros productos de la serie CP, por ahora el manual del uso sólo esta traducido en Inglés, ruso, japonés, alemán, coreano, chino, español, y francés. Otros idiomas deben ser notificados. Le rogamos por su comprensión!


Índices:

Gracias por adquirir el tablero de copia de luz LED ligero XP-Pen Serie CP. XP-Pen se dedica a diseñar y crear productos de alta calidad que sean amigables tanto para el medioambiente como para la humanidad. El panel de luz de serie CP LED aplica la tecnología de retroiluminación, la fuente de luz fría y la luz suave protegen sus ojos.

Uso por primera vez:


1. ¿Cómo usa el panel de luz LED de Serie CP?

- (1). a) Por favor, compruebe si todos los accesorios incluidos se encuentran en la caja. (Sólo para uso de la corriente continua)



1. Área activa
2. Interruptor de botón táctil
3. LED
4. Interfaz de alimentación

- b) Por favor, compruebe si todos los elementos estén incluidos en la caja (Sólo para la alimentación USB)



1. Área activa
2. Interruptor táctil
3. LED
4. Conector de alimentación
5. Punta A
6. Punta B

- (2). a) Saque el panel de copia de DC e inserta el adaptador al enchufe de corriente alterna. (Sólo para el uso de la corriente continua)




- b) Saca el panel de USB y el cable USB y la conecte su punta A al interfaz de USB del computador. Si se utiliza un adaptador de corriente, conecte la punta A en la punta correspondiente e inserta el adaptador al enchufe de corriente alterna. (Sólo para la alimentación USB)



- (3). a) Inserta el enchufe de salida del adaptador de alimentación a la interfaz de entrada del panel de corriente continua, presione la tecla táctil se enciende el tablero y la presione otra vez el tablero se apague automáticamente. (Sólo para la corriente continua)
- b) Conecte la punta B del cable a la interfaz de entrada del panel de alimentación de USB, presione la tecla táctil se enciende el tablero y la presione otra vez el tablero se apague automáticamente. (Sólo para la alimentación de USB)



- (4). El ajuste sobre el brillo del panel. Cuando el panel esta encendido, presione la tecla táctil sin levantar, el brillo del tablero aumenta o disminuye de forma continua. Cuando el brillo satisfecha su necesidad, levanta la tecla táctil, el panel memorizará este valor de brillo.



- (5). La función de memoria del panel. Cuando el panel está apagado, presione la tecla táctil se enciende el tablero y el brillo del tablero se vuelve automáticamente al valor memorizado anteriormente.



Notas :

- (1). Cuando se conecta el adaptador de corriente al enchufe de alimentación y el panel se encuentra apagado, entonces la luz azul se encenderá.
- (2). Cuando se enciende el panel, la luz azul se apagará.

2. Características de los tableros de series CP LED

- (1). El panel de LED XP-PEN utiliza la tecnología de retroiluminación. La fuente de luz fría y suave protegen sus ojos de los daños por el uso de largo tiempo. El panel de luz casi no genera calor, en el cual proporciona una temperatura cómoda en una operación larga. El panel acrílico de alta calidad tiene una dureza ideal y alta transmitancia de luz teniendo la ventaja de una vida útil larga en el uso.
- (2). El panel de LED XP-PEN contiene por IC táctil inteligente dentro del panel de guía de luz, tiene la mejor función de memoria del brillo de la pantalla, ajusta el brillo según sea necesario. Su diseño tiene las ventajas como apariencia de moda, conservación de energía, comodidad en el uso.

3. Especificaciones del panel de Series CP LED :

LED DC Light Pad-A4	
Dimensión(L x W x H)	360 x 265 x 7mm
Área activa	12.4" x 8.6"
Tamaño de la escala	A4(315 x 220mm)
Material de superficie	PC
Fuente de luz	LED
Voltaje de trabajo	DC 12V
Corriente	500mA
Modo de la guía de luz	Panel acrílico de luz de alta calidad
Escala	Sí
Peso neto	0.79 KG
Ciclo de vida útil de LED	6500-7000K
Largo del cable de alimentación	2m
Temperatura de operación	Área activa no más de 30 °C, área marginal no más de 32 °C
Vida útil máxima	60000 horas
Garantías	15 meses
Características	Protección-ojo, ultra-delgado, ajuste inteligente, función de memoria
Adaptador de alimentación	100-240V, 50/60Hz
Potencia nominal	5W
Intensidad de luz	30-2000cd/m²
Índice de rendimiento de color	72

LED USB Light Pad-A4S	
Dimensión(L x W x H)	360 x 265 x 7mm
Área activa	12.4" x 8.6"
Material de superficie	PC
Fuente de luz	LED
Voltaje de trabajo	DC 5V
Corriente	440mA

Modo de la guía de luz	Panel acrílico de luz de alta calidad
Escala	Si
Peso neto	0.79 KG
Ciclo de vida útil de LED	6500-7000K
Temperatura de operación	Área activa no más de 30 °C, área marginal no más de 32 °C
Vida útil máxima	60000 horas
Garantías	15 meses
Características	Protección-ojo, ultra-delgado, ajuste inteligente, función de memoria
Potencia nominal	5W

LED DC Light Pad-A3	
Dimension(L x W x H)	485 x 370 x 7mm
Área activa	16. 92" x 12. 59"
Tamaño de la escala	A3 (430 x 320mm)
Material de superficie	PC
Fuente de luz	LED
Voltaje de trabajo	DC 12V
Corriente	600mA
Modo de la guía de luz	Panel acrílico de luz de alta calidad
Escala	Si
Peso neto	1.36 KG
Ciclo de vida útil de LED	6500-7000K
Largo del cable de alimentación	2m
Temperatura de operación	Área activa no más de 30 °C, área marginal no más de 32 °C
Vida útil máxima	60000 horas
Garantías	15 meses
Características	Protección-ojo, ultra-delgado, ajuste inteligente, función de memoria
Adaptador de alimentación	100-240V, 50/60Hz
Potencia nominal	12W
Intensidad de luz	4080 Lux
Índice de rendimiento de color	72

LED USB Light Pad-A3S	
Dimensión(L x W x H)	485 x 370 x 7mm
Área activa	16. 92" x 12. 59"
Material de superficie	PC
Fuente de luz	LED
Voltaje de trabajo	DC 5V
Corriente	1A
Modo de la guía de luz	Panel acrílico de luz de alta calidad
Escala	Si
Peso neto	1.36 KG
Ciclo de vida útil de LED	6500-7000K
Temperatura de operación	Área activa no más de 30 °C, área marginal no más de 32 °C
Vida útil máxima	60000 horas
Garantías	15 meses
Características	Protección-ojo, ultra-delgado, ajuste inteligente, función de memoria
Potencia nominal	5W

4. Consejos

- (1). Cuando la ajustación del interruptor táctil no funciona en el uso de este producto por primera vez, entonces corte el suministro eléctrico y conéctelo en 5 segundos después. La oblea IC reidentifica el panel y genera memorias para comenzar a trabajar.
- (2). Si la sensibilidad del interruptor táctil es débil, entonces corte el suministro eléctrico y presionan suavemente con ambas manos sobre el interruptor para tener un contacto estrecho, luego reconecta el suministro eléctrico.
- (3). Si la fuente de luz no ilumina o sólo parcialmente, esto puede ser un fallo mecánico, por favor no lo desmonte y lo devuelva a la fábrica o al local de mantenimiento de post-venta.
- (4). Tensión de la red eléctrica debe estar dentro del rango de voltaje definido del adaptador de corriente.

5. Consejos de seguridad:

- (1). El productos debe colocarse lejos de lugares que producen calor, como radiadores, estufas, hornos, microondas o encima de otros elementos que producen calor.
- (2). El producto debe evitar el uso o coloca por mucho tiempo en lugares con mucha humedad, corrosión polvos y la interferencia magnética para evitar daños del producto.
- (3). Por favor, evite golpes, impactos, apretaciones y fuertes vibraciones, etc., con el fin de evitar daños del producto
- (4). El producto contiene piezas pequeñas, por favor colocalas en lugar que se encuentre fuera del alcance de los niños.
- (5). Por favor no desmonte el producto para evitar posibles daños, si se causen daños la garantía no será válida.

6. After-sales service:

- (1). 15 Meses de garantía a partir de la fecha de compra.

En el caso de que el dispositivo se descompone o se destruye por cualquier motivo que va en contra de las instrucciones de operación, tales como el desmantelamiento del dispositivo, golpes, impactos con el agua y el fuego, rayos y terremotos, etc. NO se proporcionará servicio de garantía gratuito.

Cualquiera pregunta, por favor contactanos:

Skype: live:sonia_4268

Web: www.xp-pen.com

Email: servicees@xp-pen.com